

VisioDiam 3™

Applicazione	Filiera di trafilatura	Filiera di smaltatura
Tipo di Misura	Diametro - Rotondità	
Ripetibilità	± 0,2 µm	± 0,2 µm
Montature	Ø std 25 - 28 - 43 mm Spessore mass 32 mm	Specifiche
Tempi misura	< 10 sec	< 10 sec
Calibrazione	Micrometro BALLOFFET Set di filiere campione	Micrometro BALLOFFET Set di filiere campione
Visualizzazione	Ø medio + rotondità	
Risoluzione	0,1 micron	
Calibrazioni utente	2	
Export dati	Sì	
Stampatura etichette	Stampatrice in opzione	

Disponibile in 4 versioni,
in base alle Vs gamme di
diametri



Gamma	Versione standard
	Ø 0.10 - 2.50 mm
Precisione standard	± 0,5 µm / Ø 0,10 - 0,30 mm ± 1,0 µm / Ø 0,30 - 1,00 mm ± 1,5 µm / Ø 1,00 - 2,00 mm ± 2,0 µm / Ø 2,00 - 2,50 mm

Gamma	Versione piccoli diametri
	Ø 0.06 - 1.70 mm
Precisione	± 0,5 µm / Ø 0,06 - 0,20 mm ± 1,0 µm / Ø 0,20 - 0,60 mm ± 1,5 µm / Ø 0,60 - 1,20 mm ± 2,0 µm / Ø 1,20 - 1,70 mm

Gamma	Versione grandi diametri
	Ø 0.20 - 6.00 mm
Precisione	± 1,0 µm / Ø 0,20 - 0,60 mm ± 1,5 µm / Ø 0,60 - 2,00 mm ± 2,5 µm / Ø 2,00 - 4,00 mm ± 3,0 µm / Ø 4,00 - 6,00 mm

Gamma	Versione grandissimi diametri
	Ø 0.30 - 8.00 mm
Precisione	± 1,5 µm / Ø 0,30 - 1,00 mm ± 3,0 µm / Ø 1,00 - 3,00 mm ± 4,0 µm / Ø 3,00 - 6,00 mm ± 6,0 µm / Ø 6,00 - 8,00 mm

