

VisioDiam 3™

Aplicación	Hileras de teflado	Hileras de esmalte
Tipo Medición	Diámetro - Redondez	
Repetibilidad	± 0,2 µm	± 0,2 µm
Monturas	Ø std 25 - 28 - 43 mm Espesor máx 32 mm	Específicas
Tiempo medición	< 10 sec	< 10 sec
Calibración	Micrómetro BALLOFFET Juego de hileras patrón	Micrómetro BALLOFFET Juego de hileras patrón
Pantalla	Ø medio + redondez	
Resolución	0,1 micra	
Calibraciones usuario	2	
Export datos	Sí	
Impresión etiquetas	Impresora en opción	

Disponibile en 4 versiones,
según su rango de
diámetros



Rango	Versión estándar
	Ø 0.10 - 2.50 mm
Precisión estándar	± 0,5 µm / Ø 0,10 - 0,30 mm ± 1,0 µm / Ø 0,30 - 1,00 mm ± 1,5 µm / Ø 1,00 - 2,00 mm ± 2,0 µm / Ø 2,00 - 2,50 mm

Rango	Versión diámetros pequeños
	Ø 0.06 - 1.70 mm
Precisión	± 0,5 µm / Ø 0,06 - 0,20 mm ± 1,0 µm / Ø 0,20 - 0,60 mm ± 1,5 µm / Ø 0,60 - 1,20 mm ± 2,0 µm / Ø 1,20 - 1,70 mm

Rango	Versión diámetros grandes
	Ø 0.20 - 6.00 mm
Precisión	± 1,0 µm / Ø 0,20 - 0,60 mm ± 1,5 µm / Ø 0,60 - 2,00 mm ± 2,5 µm / Ø 2,00 - 4,00 mm ± 3,0 µm / Ø 4,00 - 6,00 mm

Rango	Versión diámetros muy grandes
	Ø 0.30 - 8.00 mm
Precisión	± 1,5 µm / Ø 0,30 - 1,00 mm ± 3,0 µm / Ø 1,00 - 3,00 mm ± 4,0 µm / Ø 3,00 - 6,00 mm ± 6,0 µm / Ø 6,00 - 8,00 mm

